



Denumirea produsului

Coloane  
iluminate Ø70  
mm

Denumirea tipului de produs

8TL7FL - Module  
ușoare

#### Caracteristici generale

Diametru	mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (AC)	V	230...240
Culoare		Roșu
grad de protecție IEC		IP65
Consumul de lumină per modul (AC)	mA	15
Consumul de lumină per modul (DC)	mA	15
Consumul modulului de sunet (AC)	mA	15
Consumul modulului de sunet (DC)	mA	15

#### Caracteristici mecanice

Greutate	g	92
----------	---	----


#### Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+50

#### Dimensiuni



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

---

cULus

---

EAC

---

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modul optic  
pentru turn de  
semnalizare