



Denumirea produsului

Coloane
iluminate Ø70
mm

Denumirea tipului de produs

8TL7FL - Module
ușoare

Caracteristici generale

Diametru	mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (AC)	V	230...240
Culoare		Galben
grad de protectie IEC		IP65
Consumul de lumină per modul (AC)	mA	15
Consumul de lumină per modul (DC)	mA	15
Consumul modulului de sunet (AC)	mA	15
Consumul modulului de sunet (DC)	mA	15

Caracteristici mecanice

Greutate	g	92
----------	---	----

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+50

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
 If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modul optic
pentru turn de
semnalizare