



Coloane  
iluminate Ø70  
mm  
8LT7S - Module  
de sunet

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

#### Caracteristici generale

Diametru	mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (AC)	V	24
Tensiune de alimentare (DC)	V	24
Culoare		Negru
grad de protectie IEC		IP65
Consumul modulului de sunet (AC)	mA	40
Consumul modulului de sunet (DC)	mA	40
Intensitatea sunetului	dB	80

#### Caracteristici mecanice

Greutate	g	240
----------	---	-----


#### Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+50

#### Dimensiuni



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module. If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

---

Certificate

cULus

---

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -  
Element acustic  
pentru coloana  
de semnal