



Denumirea produsului

Coloane  
luminoase Ø50  
mm  
LTN50

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Diametru	mm - inch	50 / 1.97
Tensiune de alimentare (AC)	V	110...230
grad de protectie IEC		IP65
Consumul de energie	VA	1

### Caracteristici mecanice

Terminale Borne șurub	Borne cu arc
Secțiunea dirijorului	

AWG/Kcmil

min	16
max	24

IEC

min	mm <sup>2</sup>	0.25
max	mm <sup>2</sup>	1.5

Greutate

g 222


### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-30
max	°C	+50

### Dimensiuni



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

#### Certificate

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -  
Suport pentru  
coloana de  
semne