



Denumirea produsului

Coloane  
iluminate Ø70  
mm  
LTN70

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Diametru mm - inch 70 / 2.75

Material Metal

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 101


**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-30
max	°C	+50

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001153 -  
Suport de perete  
pentru fixarea  
coloanei de  
semnalizare