



Coloane
iluminate Ø70
mm
LTN70

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Diametru mm - inch 70 / 2.75

Material Metal

Caracteristici mecanice

Greutate g 242


Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -30
max °C +50

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001153 -
Suport de perete
pentru fixarea
coloanei de
semnalizare