



Coloane  
iluminate Ø70  
mm  
LTN70

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Diametru mm - inch 70 / 2.75

Material Plastic

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 67


**Conditii ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -30  
max °C +50

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001153 -  
Suport de perete  
pentru fixarea  
coloanei de  
semnalizare