



Coloane
iluminate Ø70
mm
LTN70

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Diametru	mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (DC)	V	12...24
grad de protectie IEC		IP65
Consumul de energie	VA	1

Caracteristici mecanice

Terminale Borne șurub	Borne cu arc
-----------------------	--------------

Secțiunea dirijorului

AWG/Kcmil

min	16
max	24

IEC

min	mm ²	0.25
max	mm ²	1.5

Greutate

g 170


Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-30
max	°C	+50

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -
Suport pentru
coloana de
semne