GAX391UL

DRŽÁK POJISTEK PRO ODPÍNAČE, PRO GA016A, GA025A, GA032A, GA040A, VHODNÉ PRO POJISTKY CLASS CC




Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče

IEC min.	mm²	0.75
IEC max.	mm²	6
AWG/Kcmil min.		18
AWG/Kcmil max.	kcmil	10

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certifikace

CSA C22.2 n°4
cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.