

GAX61B


OTOČNÉ OVLADAČE PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, UZAMYKATELNÉ, BARVA ČERNÁ, PRO GA...A, GA063 SA, GA...C A GA...D., PŘIPEVNĚNÍ ŠROUBY, OVLADAČ S VOLIČEM ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 5MM/0.2”, IEC IP65/UL TYP 4X



Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
Hmotnost		g	73
Technické údaje UL			
Norma UL			UL60947-4-1
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Stupeň krytí UL			Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X for external use
Stupeň znečištění			3
Rozměry			







Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3
- UL508
- UL98

Certifikace

- CSA C22.2 n°4
- CSA C22.2 n°60947-4-1
- cULus according to UL60947-4-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000230 - Ovladač do dveří pro předpínače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.