GAX7055


PRODLUŽOVACÍ HŘÍDELE PRO OVLADAČE PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ ODPÍNAČŮ GAX61...GAX64, GAX61B … GAX64B, GAX67B A MECHANICKÉ VZÁJEMNÉ BLOKOVÁNÍ GAX5000, GAX5001 A MECHANICKÉ SPŘAŽENÍ GAX6000, DÉLKA 55MM ; □5MM/0.2”




Rozměry

Shaft extensions for door coupling handles


GAX7...






Extension	Length [mm (in)]	A [mm (in)] maximum Type of handle					
		GAX61...	GAX62...	GAX63...	GAX64...	GAX67 B	GAX68...
GAX7055	55 (2.16")	99 (3.90")	97 (3.82")	102 (4.01")	116 (4.57")	97 (3.82")	98.5 (3.88")
GAX7070	70 (2.75")	114 (4.49")	112 (4.41")	117 (4.61")	131 (5.16")	112 (4.41")	113.5 (4.47")
GAX7090	90 (3.54")	134 (5.27")	132 (5.20")	137 (5.39")	151 (5.94")	132 (5.20")	133.5 (5.25")
GAX7150	150 (5.90")	194 (7.64")	192 (7.56")	197 (7.75")	211 (8.31")	192 (7.56")	193.5 (7.62")
GAX7200	200 (7.87")	244 (9.61")	242 (9.53")	247 (9.72")	261 (10.27")	242 (9.53")	243.5 (9.59")
GAX7300	300 (11.81")	344 (13.54")	342 (13.46")	347 (13.66")	361 (14.21")	342 (13.46")	343.5 (13.52")
GAX7400	400 (15.75")	444 (17.48")	442 (17.40")	447 (17.60")	461 (18.15")	442 (17.40")	443.5 (17.46")
GAX7500	500 (19.68")	544 (21.42")	542 (21.34")	547 (21.53")	561 (22.09")	542 (21.34")	543.5 (21.40")

GAX7... used with GAX50 00, GAX50 01 and GAX60 00





Extension	Length [mm (in)]	A1 [mm (in)] maximum Used with GAX60 00 Type of handle					Used with GAX50 00/GAX50 01
		GAX61...	GAX62...	GAX63...	GAX64...	GAX68...	GAX67 B
GAX7055	55 (2.16")	116 (4.57")	114 (4.49")	119 (4.68")	133 (5.24")	115.5 (4.55")	114 (4.49")
GAX7070	70 (2.75")	131 (5.16")	129 (5.08")	134 (5.27")	148 (5.83")	130.5 (5.14")	129 (5.08")
GAX7090	90 (3.54")	151 (5.94")	149 (5.87")	154 (6.06")	168 (6.61")	150.5 (5.92")	149 (5.87")
GAX7150	150 (5.90")	211 (8.31")	209 (8.23")	214 (8.42")	228 (8.98")	210.5 (8.29")	209 (8.23")
GAX7200	200 (7.87")	261 (10.27")	259 (10.20")	264 (10.39")	278 (10.94")	260.5 (10.25")	259 (10.20")
GAX7300	300 (11.81")	361 (14.21")	359 (14.13")	364 (14.33)	378 (14.88")	360.5 (14.20")	359 (14.13")
GAX7400	400 (15.75")	461 (18.15")	459 (18.07")	464 (18.27")	468 (18.42")	460.5 (18.13")	459 (18.07")
GAX7500	500 (19.68")	561 (22.09")	559 (22.01")	564 (22.20")	578 (22.75")	560.5 (22.07")	559 (22.01")

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certifikace

CSA C22.2 n°4
CSA C22.2 n°60947-4-1
cULus according to UL60947-4-1
cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.