
GLCX903

ONE-POLE PHASE BARRIER, 8-PIECES SET. FOR GLCMB0320T4…GLCMB0630T4…



Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
Hmotnost		g	276.2
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň znečištění			3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.