GLDX501

SVORKOVÁ SADA PEVNÉ A FLEXIBILNÍ CABELY. 4-DÍLNÝ SET, KAŽDÝ KRYJE 4 PÓLY GLD… UL, GL0100...GL0315, GLC0100…GLC0315 A GLCMB0125…GLCMB0315



Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka		Nm	42.4
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	16
	IEC max.	mm²	152
	AWG/Kcmil min.		6
	AWG/Kcmil max.	kcmil	300kcmil

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
Certifikace	
	UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.