GLX302

NULOVÉ SVORKY, PRO GL0320…GL0630



Vlastnosti kontaktů

IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C	A	630
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN	V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	kV	12

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certifikace

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.