
GLX502

SADA HLAVIČKOVÝCH SVOREK PRO PEVNÉ A SLANĚNÉ KABELY, 1 DÍLNÁ SADA, KAŽDÝ DÍL KRYJE 1 PÓL, PRO GL0320…GL0630



Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka		Nm	42.4
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	33.6
	IEC max.	mm²	304
	AWG/Kcmil min.		2
	AWG/Kcmil max.	kcmil	600kcmil

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certifikace	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.