GLX507

SADA HLAVIČKOVÝCH SVOREK PRO PEVNÉ A SLANĚNÉ KABELY, 3 DÍLNÁ SADA, KAŽDÝ DÍL KRYJE 1 PÓL DVOJICE KABELŮ, PRO GL0631…GL1000



Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka		Nm	56.5
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	2x36.6
	IEC max.	mm²	2x304
	AWG/Kcmil min.		2x2
	AWG/Kcmil max.	kcmil	2x600kcmil

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-3

Certifikace

- cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.