GLX510

TERMINAL CLAMP SETS FOR RIGID AND FLEXIBLE CABLES. 1-PIECE SET, EACH COVERS 1 POLE FOR GL1001…GL2000




Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka	Nm	56.5

Průřez vodiče

IEC min.	mm²	4x36.6
IEC max.	mm²	4x304
AWG/Kcmil min.		4x2
AWG/Kcmil max.	kcmil	4x600kcmil

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.