GLXM2E110

SPARE MOTOR OPERATOR FOR MOTORISED CHANGEOVER SWITCHES TYPE GLCMB0320…630E110



Údaje o motoru			
Jmenovité provozní napětí		V	110...125VAC/DC
Rozsah provozního napětí			77...165VAC/DC
Provozní doba			
	I-O, O-I	s	0.45…0.83
	I-O-II, II-O-I	s	1.13…1.58
Jmenovitý proud (In)		A	0.75…1.08
Záběrový proud		A	4.50…7.50
Rychlost přepínání			
	Max. trvalá	Cycles/min	1
	Krátkodobě	Cycles/min	10
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.