





Numero di poli	Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento		AC
Caratteristiche dei contatti		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	40
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	0.8
Caratteristiche meccaniche		
Coppia di serraggio terminali	min	Nm 1.8
	max	Nm 2
	min	Ibin 16
	max	Ibin 18

Dati tecnici UL		
UL Standard		UL98

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore