



Denominazione del prodotto  
Tipo


Portafusibili  
GAX391

**Caratteristiche meccaniche**


Sezione dei conduttori

IEC min	mm <sup>2</sup>	0.75
IEC max	mm <sup>2</sup>	6
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max		10

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione