





Numero di poli	Nr.	1
Tipo di tensione di funzionamento		AC
<b>Caratteristiche dei contatti</b>		
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	15
<b>Caratteristiche meccaniche</b>		
Coppia di serraggio terminali	min	Nm 1.8
	max	Nm 2
	min	Ibin 16
	max	Ibin 18

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**

Fourth pole add on  
**GAX42...**      **GAX41...**



### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certificazioni

cULus UL508 / CSA C22.2 n° 14

EAC