



Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Peso prodotto	g	78
---------------	---	----

Dati tecnici UL

UL Standard	UL60947-4-1, UL98
-------------	----------------------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certificazioni

cULuS

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Maniglia di
chiusura porte
per quadri

