



Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Peso prodotto g 78

Dati tecnici UL

UL Standard UL60947-4-1,
UL98

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Altitudine massima m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Grado di inquinamento 3

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certificazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Maniglia di
chiusura porte
per quadri