



**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio	A vite		
Coppia di serraggio attacchi terminali	Nm	35	
Sezione dei conduttori	IEC min	mm <sup>2</sup>	16
	IEC max	mm <sup>2</sup>	120
	AWG/kcmil min	6	
	AWG/kcmil max	kcmil	250kcmil
Peso prodotto	g	49	

**Dati tecnici UL**

UL Standard	UL98
-------------	------

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni	cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4
----------------	---

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0	EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione
----------	---