



Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Peso prodotto g 907

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +55

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +70

Altitudine massima m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento 3

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione