



Denominazione del prodotto

Attacchi terminali

Tipo

GLX5

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio attacchi terminali

Nm 42.4

Sezione dei conduttori

IEC min mm² 16

IEC max mm² 152

AWG/kcmil min 6

AWG/kcmil max 300kcmil

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

Certificazioni

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione