



Denominazione del prodotto
Tipo

Attacchi terminali
GLX5

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio attacchi terminali

Nm 42.4

Sezione dei conduttori

IEC min mm² 33.6

IEC max mm² 304

AWG/kcmil min 2

AWG/kcmil max 600kcmil

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione