



Denominazione del prodotto	Attacchi terminali		
Tipo	GLX5		
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio attacchi terminali	Nm	42.4	
Sezione dei conduttori	IEC min	mm ²	33.6
	IEC max	mm ²	304
	AWG/kcmil min	2	
	AWG/kcmil max	600kcmil	
Omologazioni e conformità			
Omologazioni	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-3		
Certificazioni	cULus		
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione		