GLXHS2

SOSTEGNO PER MANIGLIA A COMANDO DIRETTO PER COMMUTATORI SEZIONATORI MOTORIZZATI GLCMB0320….630... PER MANIGLIA GLX61DB



Caratteristiche meccaniche			
Sezione dei conduttori			
Peso prodotto		g	12.1
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di inquinamento			3

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.