GLXM2E110

RICAMBIO GRUPPO MOTORE PER COMMUTATORI SEZIONATORI MOTORIZZATI TIPO GLCMB0320…630E110



Dati motore			
Tensione di funzionamento nominale		V	110...125VAC/DC
Campo di funzionamento tensione			77...165VAC/DC
Tempo di manovra			
	I-O, O-I	s	0.45…0.83
	I-O-II, II-O-I	s	1.13…1.58
Corrente nominale (In)		A	0.75…1.08
Corrente di spunto		A	4.50…7.50
Frequenza di comando			
	Continua	Cycles/min	1
	Breve durata	Cycles/min	10

Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.