



Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 63

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków


min.	Nm	1.8
maks.	Nm	2
min.	I _{bin}	16
maks.	I _{bin}	18

Dane techniczne UL


Norma UL

UL98

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny