



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

GAX391UL


Fuse holder

Właściwości mechaniczne


Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	0.75
IEC maks.	mm ²	6
AWG/kcmil min.		18
AWG/kcmil maks.		10

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej