





| | | |
|---|-------|---------------------|
| Liczba pól | Nr. | 1 |
| Typ napięcia roboczego | | AC |
| Właściwości styków | | |
| Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC | A | 63 |
| Właściwości mechaniczne | | |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | min. | Nm 1.8 |
| | maks. | Nm 2 |
| | min. | I _{bin} 16 |
| | maks. | I _{bin} 18 |

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej