





Liczba pól	Nr.	1
Typ napięcia roboczego		AC
Właściwości styków		
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	15
Właściwości mechaniczne		
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 1.8
	maks.	Nm 2
	min.	I _{bin} 16
	maks.	I _{bin} 18

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

cULus UL508 / CSA C22.2 n° 14

EAC