



Liczba pól
 Typ napięcia roboczego

Nr. 1
 AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC


A 63

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków


min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	I _{bin}	45
maks.	I _{bin}	54

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
 Akcesoria/części
 zamienne do
 aparatury
 niskonapięciowej