



Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC


A 125

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	I _{bin}	45
maks.	I _{bin}	54


Wymiary



GAX41 125C, GAX42 063C, GAX42 125C,
GAX32 C, GAX34 C

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2
 IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-3
 UL508
 UL98

Certyfikaty

CCC
 CSA C22.2 n°14
 cULus according to UL508
 EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
 Akcesoria/części
 zamienne do
 aparatury
 niskonapięciowej