



Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu

Masa g 73

Dane techniczne UL

Norma UL UL60947-4-1,
UL98

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość m 3000

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Stopień zanieczyszczenia 3

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000230 -
Pokrętko do
wersji ze
sprzęgłem