



Właściwości mechaniczne

Montaż	Śruba		
Moment dokręcania końcówek zaciskanych	Nm	35	
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	16
	IEC maks.	mm ²	120
	AWG/kcmil min.	6	
	AWG/kcmil maks.	kcmil	250kcmil
Masa	g	100	

Dane techniczne UL

Norma UL	UL98
----------	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002498 - Akcesoria/części zamiennie do aparatury niskonapięciowej
----------	---