



Właściwości mechaniczne

Montaż Snap-on

Przekrój przewodu

Masa g 90

Dane techniczne UL

Norma UL UL98

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C 70

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamiennie do
aparatury
niskonapięciowej