



Przeznaczenie produktu

Końcówka
zaciskowa
GLX5

Seria produktu

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania końcówek zaciskanych

Nm 42.4

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	16
IEC maks.	mm ²	152
AWG/kcmil min.		6
AWG/kcmil maks.		300kcmil

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
UL98B

Certyfikaty

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamiennie do
aparatury
niskonapięciowej