



Przeznaczenie produktu	Końcówka zaciskowa GLX5		
Seria produktu	GLX5		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Moment dokręcania końcówek zaciskanych	Nm	35	
Przekrój przewodu	IEC min.	mm <sup>2</sup>	16
	IEC maks.	mm <sup>2</sup>	120
	AWG/kcmil min.	6	
	AWG/kcmil maks.	250kcmil	
<b>Certyfikaty i zgodność</b>			
Zgodność	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-3		
Certyfikaty	cULus		
<b>Klasyfikacja ETIM</b>			
ETIM 8,0	EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej		