



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Końcówka
zaciskowa
GLX5

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania końcówek zaciskanych

Nm

56.5

Przekrój przewodu

IEC min.

mm²

4x36.6

IEC maks.

mm²

4x304

AWG/kcmil min.


4x2

AWG/kcmil maks.

kcmil

4x600kcmil

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej