



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Końcówka
zaciskowa
GLX5

Właściwości mechaniczne


Moment dokręcania końcówek zaciskanych

Nm 56.5

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	4x36.6
IEC maks.	mm ²	4x304
AWG/kcmil min.		4x2
AWG/kcmil maks.	kcmil	4x600kcmil

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej