GLXM2E110

NAPĘD SILNIKOWY DO GLCMB0320...GLCMB0630…E110



Dane silnika			
Znamionowe napięcie robocze		V	110...125VAC/DC
Zakres napięcia roboczego			77...165VAC/DC
Czas działania			
	I-O, O-I	s	0.45…0.83
	I-O-II, II-O-I	s	1.13…1.58
Prąd znamionowy (In)		A	0.75…1.08
Prąd rozruchowy		A	4.50…7.50
Szybkość przełączania			
	Maksymalna prędkość przełączania ciągłego	Cycles/min	1
	Prędkość przełączania szybkiego	Cycles/min	10
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding