




Numărul de poli	Nr.	3
Tip tensiune de operare		AC
<b>Caracteristicile contactului</b>		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	16
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 1.8
	max	Nm 2
	min	Ibin 16
	max	Ibin 18


**Date tehnice UL**

Standard UL	UL98
-------------	------

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

#### Certificari

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Separator de  
sarcina