




Numărul de poli	Nr.	3
Tip tensiune de operare		AC
Caracteristicile contactului		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	32
Curent nominal de scurtă durată (1s) Icw (rms)	kA	0.8
Caracteristici mecanice		
Cuplu de strângere pentru terminale		

min	Nm	1.8
max	Nm	2
min	Ibin	16
max	Ibin	18


Date tehnice UL

Standard UL	UL98
-------------	------

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificari

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Separator de
sarcina