



Numărul de poli	Nr.	3
Tip tensiune de operare		AC

Caracteristicile contactului

Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	40
Curent nominal de scurtă durată (1s) Icw (rms)	kA	0.8


Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	18


Date tehnice UL

Standard UL	UL98
-------------	------

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificari

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Separator de
sarcina