




Numărul de poli	Nr.	3
Tip tensiune de operare		AC
Caracteristicile contactului		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	63
Caracteristici mecanice		
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 1.8
	max	Nm 2
	min	Ibin 16
	max	Ibin 18


Date tehnice UL

Standard UL	UL98
-------------	------

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n°4

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL98

Certificari

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Separator de
sarcina