




Denumirea produsului			Terminal neutru
Denumirea tipului de produs			GAX3
Numărul de poli	Nr.		1
Tip tensiune de operare			AC
<b>Caracteristicile contactului</b>			
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A		63
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V		1000
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Terminale			
	Tip		Stâlp
	Lățimea	mm	5.6
	Înălțimea	mm	6.5
	Borne șurub		M4
	Instrument		Phillips 2
Secțiunea dirijorului			
	IEC min	mm <sup>2</sup>	0.75
	IEC max	mm <sup>2</sup>	16
	min		18
	max		6
Greutate		g	40
<b>Date tehnice UL</b>			
Standard UL			UL60947-4-1
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura de Operare			
	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare			
	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Altitudine maximă		m	3000
<b>Rezistență și protecție</b>			
Grad IP frontal			IP20
Gradul de poluare			3
<b>Dimensiuni</b>			



### Diagrame de cablare

Neutral terminal  
GAX31... - GAX32...



### Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificari

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune