




Numărul de poli	Nr.	1
Tip tensiune de operare		AC
<b>Caracteristicile contactului</b>		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	125
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 5
	max	Nm 6
	min	Ibin 45
	max	Ibin 54

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificari

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune